

# Mobile office M49



**M49 Mobile office** - Серия представляет набор перегородок, благодаря различным конфигурациям которых и большому ассортименту приставных элементов, можно сделать свой офис удобным в сочетании со стильным дизайном.

+7(812) 317-10-40

[www.kabinet.ru](http://www.kabinet.ru)

## Состав:

- Основание (фанера , двп , картон)
- Наполнитель (пенополиуретан со значе- ниями ST2536)
- Обивочный материал

## Упаковка

Экраны упаковываются в 2-х слойную воз- душно-пузырчатую пленку. Поверх обра- чиваются полиэтиленовой пленкой 150 мкм белого цвета

## Монтаж:

Соединение перегородок между собой производится с помощью стыковых крепежей типа мама – папа.

Для чего необходимо совместить панели между собой таким образом, чтобы при опуска- нии панели крепежи типа папа заходили в крепежи типа мама, после чего произвести пол- ную стыковку панелей до тех пор, пока перегородки не сравняются по высоте.





Стыковой соединитель «ZIMAK», тип мама




Стыковой соединитель «ZIMAK», тип папа

**!** Возможно изготовление индивидуальных конфигураций для заказчика состоящих из стандартного перечня элементов серии M49


## Наполнение зон

Наименование	Габаритный размер	Изображение
M49-2P	1400x600x440	
M49-2D	1400x600x800	

## Варианты компоновок 1300



**КОМП. №1**  
Габаритный размер  
**2080x1500x1300**  
M49-R-AN (L)  
M49-2L-B  
M49-R-BV(R)  
M49-T-N  
M49-R-BV(L)  
M49-2L-B  
M49-R-AN (R)  
M49-2D x2



**КОМП. №2**  
Габаритный размер  
**2380x1500x1300**  
M49-2R-AN(L)  
M49-2L-B  
M49-2R-BV(R)  
M49-T-N  
M49-2R-BV(L)  
M49-2L-B  
M49-2R-AN(R)  
M49-2D x2



**КОМП. №3**  
Габаритный размер  
**2080x1500x1300**  
M49-R-AN (L)  
M49-2L-B  
M49-R-BV(R)  
M49-T-N  
M49-R-BV(L)  
M49-2L-B  
M49-R-AN (R)  
M49-2D x2  
M49-T5



**КОМП. №4**  
Габаритный размер  
**2380x1500x1300**  
M49-2R-AN(L)  
M49-2L-B  
M49-2R-BV(R)  
M49-T-N  
M49-2R-BV(L)  
M49-2L-B  
M49-2R-AN(R)  
M49-2D x2  
M49-T6



**КОМП. №5**  
Габаритный размер  
**2080x1450x1300**  
M49-2L-A  
M49-R-BV(R)  
M49-T-N  
M49-R-BV(L)  
M49-2L-A  
M49-2Dx2  
M49-T5



**КОМП. №6**  
Габаритный размер  
**2380x1450x1300**  
M49-2L-A  
M49-2R-BV(R)  
M49-T-N  
M49-2R-BV(L)  
M49-2L-A  
M49-2Dx2  
M49-T6



**КОМП. №7**  
Габаритный размер  
**1500x700x1300**  
Модульный ряд:  
M49-R-AN (L)  
M49-2L-B  
M49-R-AN (R)  
M49-2D



**КОМП. №8**  
Габаритный размер  
**1500x850x1300**  
Модульный ряд:  
M49-2R-AN(L)  
M49-2L-B  
M49-2R-AN(R)  
M49-T2



**КОМП. №9**  
Габаритный размер  
1446x700x1300  
Модульный ряд:  
M49-2L-A  
M49-R-AN (R)  
M49-2D



**КОМП. №10**  
Габаритный размер  
1100x850x1300  
Модульный ряд:  
M49-2R-AN(L)  
M49-L-B  
M49-2R-AN(R)  
M49-T1




**КОМП. №11**  
Габаритный размер  
1446x700x1300  
Модульный ряд:  
M49-R-AN (L)  
M49-2L-A  
M49-2D




**КОМП. №12**  
Габаритный размер  
1530x1490x1300  
Модульный ряд:  
M49-2R-AN(L)  
M49-2L-B  
M49-2R-BN(R)  
M49-2R-BV(L)  
M49-2L-A  
M49-T

## Варианты компоновок 1500



**КОМП. №13**  
Габаритный размер  
2080x1500x1500  
M49-R2-AN (L)  
M49-2L2-B  
M49-R2-BV(R)  
M49-T2-N  
M49-R2-BV(L)  
M49-2L2-B  
M49-R2-AN (R)  
M49-2D x2



**КОМП. №14**  
Габаритный размер  
2380x1500x1500  
M49-2R2-AN(L)  
M49-2L2-B  
M49-2R2-BV(R)  
M49-T2-N  
M49-2R2-BV(L)  
M49-2L2-B  
M49-2R2-AN(R)  
M49-2D x2



**КОМП. №15**  
Габаритный размер  
2080x1500x1500  
M49-R2-AN (L)  
M49-2L2-B  
M49-R2-BV(R)  
M49-T2-N  
M49-R2-BV(L)  
M49-2L2-B  
M49-R2-AN (R)  
M49-2D x2  
M49-T5



**КОМП. №16**  
Габаритный размер  
2380x1500x1500  
M49-2R2-AN(L)  
M49-2L2-B  
M49-2R2-BV(R)  
M49-T2-N  
M49-2R2-BV(L)  
M49-2L2-B  
M49-2R2-AN(R)  
M49-2D x2  
M49-T6



**КОМП. №17**  
 Габаритный размер  
 2080x1450x1500  
 M49-2L2-A  
 M49-R2-BV(R)  
 M49-T2-N  
 M49-R2-BV(L)  
 M49-2L2-A  
 M49-2Dx2  
 M49-T5



**КОМП. №18**  
 Габаритный размер  
 2380x1450x1500  
 M49-2L2-A  
 M49-2R2-BV(R)  
 M49-T2-N  
 M49-2R2-BV(L)  
 M49-2L2-A  
 M49-2Dx2  
 M49-T6




**КОМП. №19**  
 Габаритный размер  
 1500x700x1500  
 Модульный ряд:  
 M49-R2-AN (L)  
 M49-2L2-B  
 M49-R2-AN (R)  
 M49-2D



**КОМП. №20**  
 Габаритный размер  
 1100x850x1500  
 Модульный ряд:  
 M49-2R2-AN(L)  
 M49-L2-B  
 M49-2R2-AN(R)  
 M49-T1




**КОМП. №21**  
 Габаритный размер  
 1446x700x1500  
 Модульный ряд:  
 M49-2L2-A  
 M49-R2-AN (R)  
 M49-2D



**КОМП. №22**  
 Габаритный размер  
 1500x850x1500  
 Модульный ряд:  
 M49-2R2-AN(L)  
 M49-2L2-B  
 M49-2R2-AN(R)  
 M49-T2



**КОМП. №23**  
 Габаритный размер  
 1446x700x1500  
 Модульный ряд:  
 M49-R2-AN (L)  
 M49-2L2-A  
 M49-2D




**КОМП. №24**  
 Габаритный размер  
 1530x1490x1500  
 Модульный ряд:  
 M49-2R2-AN(L)  
 M49-2L2-B  
 M49-2R2-BN(R)  
 M49-2R2-BV(L)  
 M49-2L2-A  
 M49-T


## Варианты компоновок 1700



**КОМП. №25**  
 Габаритный размер  
 2080x1500x1700  
 M49-R3-AN (L)  
 M49-2L3-B  
 M49-R3-BV(R)  
 M49-T3-N  
 M49-R3-BV(L)  
 M49-2L3-B  
 M49-R3-AN (R)  
 M49-2D x2




**КОМП. №26**  
 Габаритный размер  
 2380x1500x1700  
 M49-2R3-AN(L)  
 M49-2L3-B  
 M49-2R3-BV(R)  
 M49-T3-N  
 M49-2R3-BV(L)  
 M49-2L3-B  
 M49-2R3-AN(R)  
 M49-2D x2




**КОМП. №27**  
 Габаритный размер  
 2080x1500x1700  
 M49-R3-AN (L)  
 M49-2L3-B  
 M49-R3-BV(R)  
 M49-T3-N  
 M49-R3-BV(L)  
 M49-2L3-B  
 M49-R3-AN (R)  
 M49-2D x2  
 M49-T5



**КОМП. №28**  
 Габаритный размер  
 2380x1500x1700  
 M49-2R3-AN(L)  
 M49-2L3-B  
 M49-2R3-BV(R)  
 M49-T3-N  
 M49-2R3-BV(L)  
 M49-2L3-B  
 M49-2R3-AN(R)  
 M49-2D x2  
 M49-T6



**КОМП. №29**  
 Габаритный размер  
 2080x1450x1700  
 M49-2L3-A  
 M49-R3-BV(R)  
 M49-T3-N  
 M49-R3-BV(L)  
 M49-2L3-A  
 M49-2Dx2  
 M49-T5



**КОМП. №30**  
 Габаритный размер  
 2380x1450x1700  
 M49-2L3-A  
 M49-2R3-BV(R)  
 M49-T3-N  
 M49-2R3-BV(L)  
 M49-2L3-A  
 M49-2Dx2  
 M49-T6



**КОМП. №31**  
 Габаритный размер  
 1500x700x1700  
 Модульный ряд:  
 M49-R3-AN (L)  
 M49-2L3-B  
 M49-R3-AN (R)  
 M49-2D



**КОМП. №32**  
 Габаритный размер  
 1100x850x1700  
 Модульный ряд:  
 M49-2R3-AN(L)  
 M49-L3-B  
 M49-2R3-AN(R)  
 M49-T1




**КОМП. №33**  
 Габаритный размер  
 1446x700x1700  
 Модульный ряд:  
 M49-2L3-A  
 M49-R3-AN (R)  
 M49-2D



**КОМП. №34**  
 Габаритный размер  
 1500x850x1700  
 Модульный ряд:  
 M49-2R3-AN(L)  
 M49-2L3-B  
 M49-2R3-AN(R)  
 M49-T2



**КОМП. №35**  
 Габаритный размер  
 1446x700x1700  
 Модульный ряд:  
 M49-R3-AN (L)  
 M49-2L3-A  
 M49-2D




**КОМП. №36**  
 Габаритный размер  
 1530x1490x1700  
 Модульный ряд:  
 M49-2R3-AN(L)  
 M49-2L3-B  
 M49-2R3-BN(R)  
 M49-2R-BV(L)  
 M49-2L3-A  
 M49-T



**КОМП. №37**  
 Габаритный размер  
 2540x1350x1300  
 M49-2R-AN(L)  
 M49-2L-B  
 M49-2R-BN(R)  
 M49-R-BV(R)  
 M49-L-B  
 M49-2R-AN(L)  
 M49-T2  
 M49-T3  
 Штанга



**КОМП. №38**  
 Габаритный размер  
 3000x1500x1300  
 Модульный ряд:  
 M49-2R-AN(L)  
 M49-2L-B x3  
 M49-2R-BN(R)  
 M49-2R-BV(L)  
 M49-2R-BN(L)  
 M49-2R-BV(R)  
 M49-2R-AV (L)  
 M49-T2x2




**КОМП. №39**  
 Габаритный размер  
 4380x1380x1300  
 Модульный ряд:  
 M49-2R-AV (L)  
 M49-2L-B x3  
 M49-2R-BV(R)  
 M49-R-BN(R)  
 M49-R-BN(L)  
 M49-2R-BV(L)  
 M49-R-AV (R)  
 M49-T2x2



**M49-WA**  
 Габаритный размер  
 1100x700x1700  
 Модульный ряд:  
 M49-R3-AV(L)  
 M49-L3-B  
 M49-R3-AN(R)  
 M49-49-T3  
 Штанга

## Рекомендуемые обивочные материалы:

### Kiton



**Состав:** полиэстер - 100%

**Плотность:** 283г/м.кв.

**Уход:** сухая чистка, химчистка, беречь от прямых солнечных лучей, не использовать абразивные средства .

**Тест Мартиндейла (устойчивость к истиранию):** 51 000 циклов.

### Искусственная шерсть Uno




**Состав:** 100% Полиэстер

**Уход:** сухая чистка, химчистка.

**Тест Мартиндейла (устойчивость к истиранию):** 80 000 циклов

### Leroy



**Состав основы:**полиэстер (полиэфир) - 100%

**Плотность:** 422 г/м.кв.

**Уход:** сухая чистка, беречь от прямых солнечных лучей, не использовать отбеливатель, не использовать абразивные средства,

**Тест Мартиндейла (устойчивость к истиранию):** 45 000 циклов